

ULTRAPROBE®

Acessórios



Auscultadores de Isolamento de Ruídos DHC

Existem dois modelos. Ambos cumprem ou excedem as especificações ANSI e normas OSHA com mais de 23 dB de atenuação de ruídos. Os DHC-2 têm um aro para a cabeça para manter os auscultadores sobre as orelhas enquanto os DHC-2HH se destinam ao uso com capacete. Os DHC-2HH são um equipamento standard para os modelos Ultraprobe®, exceto o modelo 100.



Concentrador de Forma de Onda Ultrassônica UWC

A distância de detecção dos módulos de rastreio standard é triplicada (ou mais) com este prato parabólico extremamente sensível e direcional. O UWC utiliza sete transdutores para fornecer uma exatidão da posição com um campo de recepção de 5°. Escala de Detecção: 0,34 bar (5 psi) num orifício de 0,127 mm a uma distância de 30,48 m.

Ultraprobe® 550, 2000: **UWC-2000**
Ultraprobe® 9000 e 10000: **UWC-9/10**



Sensor de Acesso Remoto RAS/RAM

Quando a acessibilidade é um problema como quando um motor se encontra num armário fechado ou um ponto de teste se encontra numa área de difícil acesso, o RAS/RAM é a resposta. Monte o Sensor RAS no ponto de teste e passe um cabo até uma área de acesso onde o RAM (Módulo de Acesso Remoto) possa ser colocado. Quando o ponto estiver pronto para ser testado, ligue o RAM ao Ultraprobe e visualize ou registre os dados.

Ultraprobe® 550, 2000: **RAS-2**
Ultraprobe® 9000 e 10000: **RAS-9/10**



Módulo de Longo Alcance (LRM)

Um microfone parabólico especialmente concebido que lhe permite detetar fugas e descargas elétricas a uma distância. O LRM duplica a distância de detecção dos módulos de rastreio standard.

Ultraprobe® 550, 2000: **LRM-2**
Ultraprobe® 3000: **LRM-3**
Ultraprobe® 9000 e 10000: **LRM-9/10**



Coldre HTS

Leve o seu Ultraprobe® no cinto, ficando com as mãos livres. Certifique-se de que encomenda o coldre correto para o seu modelo Ultraprobe®.

Ultraprobe® 100: **HTS-1**
Ultraprobe® 201: **HTS-201**
Ultraprobe® 550, 2000, 9000: **HTS-2**
Ultraprobe® 3000: **HTS-3**
Ultraprobe® 10,000: **HTS-10**



Módulo de Foco Próximo CFM

Melhora a detecção de fugas de nível baixo e de fugas de pressão negativa (vácuo). Concebido para um rastreio próximo. A câmara de recepção centra-se em toda a energia acústica de nível baixo direcionada para o transdutor com muito pouca perda de energia.

Ultraprobe® 550, 2000: **CFM-2**
Ultraprobe® 9000 e 10000: **CFM-9/10**



RAS-MT

Utiliza um transdutor montável magnético com um cabo que é ligado a um Ultraprobe®, colocado num ponto de teste. Ideal para inspeções de rolamentos e pontos de teste de difícil acesso.

- Ultraprobe® 550: **RAS-MT-2 (+RAM)**
- Ultraprobe® 2000: **RAS-MT-2 (+RAM)**
- Ultraprobe® 3000: **RAS-MT-3 (+RAM)**
- Ultraprobe® 9000: **RAS-MT-9 (+RAM)**
- Ultraprobe® 10000: **RAS-MT-10**



(+RAM) Etiqueta de Fuga de Ar Comprimido

Um sistema de etiquetas de fugas de três partes para as suas deteções de fugas de ar comprimido.

Parte 1: Marcador da Localização da Fuga.

Parte 2: Dados da Fuga, que incluem informações de teste relevantes. Utilize esta parte para registar informações como referência e para atuar como uma ordem de serviço.

Parte 3: Etiqueta de Reparação.

Esta parte atua como acompanhamento para documentar a reparação e para garantir que é executada corretamente.

Mini telefone MP-BNC-2 ao Conector BNC

Liga um Ultraprobe® à maior parte dos dispositivos de gravação, portáteis e analisadores de vibração.

Separador Y

Ajusta-se à tomada para auscultadores e liga dois auscultadores ou um auscultador e um cabo de áudio/vibração em simultâneo.

Cabo com Proteção UE EXC

Liga uma extremidade a um Ultraprobe® e liga um dos módulos intercambiáveis à outra extremidade para aumentar o seu alcance.

O comprimento standard é 2,4 m.

- Ultraprobe® 100: **EXC-1**
- Ultraprobe® 550, 2000: **EXC-2**
- Ultraprobe® 3000: **EXC-3**
- Ultraprobe® 9000 & 10000: **EXC-9/10**

Adaptador UE X2

Carrega uma bateria fora da unidade da pistola principal. Liga ao carregador da pistola de medição Ultraprobe® BCH standard e à bateria.

Mala em Nylon Zero Halliburton

Protege a sua mala de transporte contra riscos e choques.

- Ultraprobe® 2000, 9000: **CC-UPZH-2S**
- Ultraprobe® 3000: **CC-UPZH-2S**
- Ultraprobe® 10000: **CC-UPZH-10S**



Módulo de rastreio/contacto de estetoscópio flexível

Alcança áreas de difícil acesso. A ação do estetoscópio do módulo



dá-lhe um grande alcance. Disponível no tipo de contacto ou de rastreio.

Gerador de Tons Ululados para Tubagens com Rosca WTG2SP

Espiga macho com rosca 1" NPT com adaptadores para espigas fêmea 3/4" e 1/2", com um indicador de ajuste da amplitude de 0 volts. Baterias Ni-cad recarregáveis.

Gerador de Tons Multidirecionais FMTG-1991

Com quatro transdutores para cobrir um padrão de 360° de saída ultrassónica. Montagem da ventosa (montagem magnética opcional). Baterias Ni-cad recarregáveis.



Gerador de Tons Ululados Ultrassónicos WTG-1

O gerador de tons standard com duas posições de amplitude: baixa e alta. A alta cobre até 4000 pés cúbicos de espaço ininterrupto. Baterias Ni-cad recarregáveis.



www.uesystems.pt

UE Systems Europe · Windmolen 20 · 7609 NN Almelo · The Netherlands

T: +31(0)546-725125 · F: +31(0)546-725126 · E: info@uesystems.eu · www.uesystems.eu